


**Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm**

Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, colore RAL 5012

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

**Altezza 700 mm**

Con cassetti	n°	4	5	6
<b>Codice</b>		<b>N 8731 4000</b>	<b>N 8731 5000</b>	<b>N 8731 6000</b>
<b>N 8731</b>	Cad. €			
Composizione cassetti		mm 75 P 100 P 125 P 300 P •	mm 75 P 75 P 100 P 150 P 200 P	mm 50 P 75 P 75 P 100 P 100 P 200 P

**Altezza 800 mm**

Con cassetti	n°	5	6	2 + porta e ripiano
<b>Codice</b>		<b>N 8732 5000</b>	<b>N 8732 6000</b>	<b>N 8732 9000</b>
<b>N 8732</b>	Cad. €			
Composizione cassetti		mm 50 P 100 P 100 P 150 P 300 P •	mm 75 P 75 P 100 P 100 P 150 P 200 P	mm 100 P 150 P porta * 425

• Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese \* Con 1 porta e 1 ripiano estraibile **P = estrazione parziale (85%)**

**Altezza 850 mm**

Con cassetti	n°	5	3 + porta e ripiano
<b>Codice</b>		<b>N 8734 5000</b>	<b>N 8734 6000</b>
<b>N 8734</b>	Cad. €		
Composizione cassetti		mm 50 P 100 P 100 P 200 P 300 P •	Con 1 porta e 1 ripiano estraibile mm 50 P 100 P 150 P porta 425

**Cassetti completi per banchi da lavoro**
**Larghezza 566 mm - Profondità 726 mm**

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, colore RAL 5012

Cassetti montati su cuscinetti a sfera - Chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Con 2 chiavi in dotazione



Altezza	mm	155	255	355	505
<b>Codice</b>		<b>N 8737 1100</b>	<b>N 8737 2255</b>	<b>N 8737 3355</b>	<b>N 8737 4565</b>
<b>N 8737</b>	Cad. €				
Con cassetti	n°	1	1	3	4
Composizione cassetti		mm 100 P	mm 200 P	mm 50 P 100 P 150 P	mm 50 P 100 P 100 P 200 P

\* Senza copertura superiore **P = estrazione parziale (85%)**